

Eksykator

W tym środek suszący

Code: A.938.xxx

Zastosowanie

Do ochrony ogrzewanych i suszonych próbek przed wilgocią w procesie chłodzenia.

Obowiązujące normy

- ISO 13130:2011

Opis urządzenia

Zestaw eksykatora składa się z eksykatora ze szkła borokrzemianowego 3.3, szklanego korka, plastikowej pokrywy z otworem, perforowanego talerza porcelanowego oraz jednego smaru do eksykatora (100 g) i jednego opakowania perełek krzemionkowych ze wskaźnikiem koloru (1 kg). Jest on przeznaczony do prostych zastosowań, takich jak ochrona przed wilgocią podczas procesu chłodzenia i możliwość stosowania niewielkiej próżni.

Modele

Kod	Typ	Objętość nominalna	Kołnierz zewnętrzny średnica	Średnica dolna	Wysokość całkowita
A.938.200	DN 200	4 l	Ø 269 mm	Ø 190 mm	269 mm
A.938.250	DN 250	8 l	Ø 329 mm	Ø 240 mm	320 mm
A.938.300	DN 300	12.5 l	Ø 392 mm	Ø 290 mm	341 mm
Inne modele są dostępne na zamówienie!					
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dystrybutorem lub bezpośrednio z PTE Austria!					

